

# raccord rapide coudé LCKN-1/4-PK-4

N° de pièce: 165000

FESTO

Orientable sur 360°, avec bague de joint.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre nominal	2,6 mm
Type de joint au niveau de l'embout fileté	Bague d'étanchéité
Position de montage	indifférent
Pression de service plage de température complète	-0,9 ... 16 bar
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Moderate corrosion stress
Température ambiante	-20 ... 80 °C
Raccord pneumatique 1	Filetage G1/4
Raccord pneumatique 2	pour raccord cannelé diamètre interne 4 mm avec écrou
Information matière corps	Zinc moulé sous pression