


raccord rapide coudé LCKN-3/8-PK-6

N° de pièce: 165002

FESTO

Orientable sur 360°, avec bague de joint.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre nominal	4,6 mm
Type de joint au niveau de l'embout fileté	Bague d'étanchéité
Position de montage	indifférent
Pression de service plage de température complète	-0,9 ... 16 bar
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Moderate corrosion stress
Température ambiante	-20 ... 80 °C
Raccord pneumatique 1	Filetage G3/8
Raccord pneumatique 2	pour raccord cannelé diamètre interne 6 mm avec écrou
Information matière corps	Zinc moulé sous pression