

# Câble de connexion NHSB-A1-25-BLG3-LE3-PU8-2XBB

N° de pièce: 1686612

FESTO

convient pour vérin linéaire DFPI.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Longueur du tuyau de protection	25 m
Position de montage	indifférent
Utilisation a l'extérieur	C1 - sites protégés des intempéries
Plage de tension de service CC	0 ... 30 V
Humidité relative de l'air	5 - 100 % condensant
Degré de protection	IP65 IP67 IP68 IP69K NEMA 4
Température ambiante	-20 ... 60 °C
Température ambiante pour câble non posés à demeure	-5 ... 60 °C
Connexion électrique 1	Raccord droit, 3 pôles extrémité nue, 3 fils
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible
Raccord pneumatique	Pour diamètre extérieur de tuyau 8 mm
Rayon de courbure de câble min.	100 mm
Structure du câble	3 x 0,75 mm <sup>2</sup>
Poids du produit	6.250 g
Note sur la matière	Contenant de substances de silicone Conforme RoHS
Information matière gaine de protection	PA
Information sur les matériaux, raccord de protection du tuyau	PA
Information matière gaine de câble	PVC
Information matière joints	TPE