



Limiteur de débit unidirectionnel GRLA-1/16-NPT-QS-3/16-U

N° de pièce: 192858

FESTO

pour réglage du débit d'échappement, avec raccord orientable.
Ce produit est exclusivement disponible via la société Festo USA
Modèle de fin de série. Disponible jusqu'en 2011.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	Fonction de limitation de débit unidirectionnelle
Raccord pneumatique 1	QS-3/16
Raccord pneumatique 2	NPT1/16-27
Elément de réglage	Vis moletée
Débit nominal normal dans le sens de la limitation	56 l/min
Débit nominal normal dans le sens anti-retour	34 l/min
Pression de service	1 ... 9 bar
Température ambiante	0 ... 60 °C
Information matière corps	renforcé PBT
Fluide de service	Air comprimé filtré, non lubrifié Air comprimé filtré, lubrifié
Position de montage	indifférent
Température du fluide	0 ... 60 °C
Poids du produit	18 g
Information matière embouts filetés	Laiton
Information matériau bague de désaccouplement	POM