


# arbre de transmission KSK-40-

N° de pièce: 196588

FESTO

pour fonctionnement parallèle synchrone d'axes DGEL-...-...-ZR.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	40
Longueur nominale	250 ... 2.000 mm
Position de montage	Horizontal
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Note sur la matière	Contenant de substances de silicone Conforme RoHS