


bloc de raccordement MHP1-P10-2-PI

N° de pièce: 197221

FESTO

avec socles enfichables, pour distributeurs à raccord intégré MHP1-...-PI



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Nombre max. d'emplacements de distributeurs	10
Pression de service	0 ... 8 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Mode de fixation embase	à trou débouchant
Mode de fixation distributeur	taraudé
Raccord pneumatique 1	M7
Matériau embase	Alliage d'aluminium