

# vanne papillon

## VZFB-SZ-4"-TT-V4V4E


N° de pièce: 2468273

Produit de fin de série

FESTO

Diamètre nominal 4", avec filetage, SMS 1145, EPDM, matériau 1.4404.

Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2022. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.



### Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Conception	Distributeur à disque 2/2
Mode d'actionnement	manuel
Principe d'étanchéité	mou (joint)
Position de montage	indifférent
Mode de fixation	Pose de conduites
Raccordement vanne	Filetage extérieur/filetage extérieur
Largeur nominale DN	4"
Sens d'écoulement	réversible
Pression nominale des distributeurs de process	10
Couple	35 Nm
Selon la norme	SMS 1145
Moyen	Eau Fluides neutres
Température du fluide	-10 ... 120 °C
Note sur la matière	Contenant de substances de silicone Conforme RoHS
Innocuité alimentaire	voir Informations complémentaires sur les matériaux
Matériau corps	Acier fortement allié inoxydable
Référence matériau : boîtier	1.4404
Matériau disque	Acier fortement allié inoxydable
Référence matériau : disque	1.4404
Matériau arbre	Acier fortement allié inoxydable
Référence matériau : arbre	1.4404
Poids du produit	4.800 g
Classe de résistance à la corrosion KBK	4 - Effets de corrosion particulièrement forts