



# Electrodistributeur MZH-5/3G-M3-L-LED

N° de pièce: 30196

FESTO

Micro-Pneumatique, avec bobine et commande manuelle auxiliaire,  
sans connecteur.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	5/3, fermé
Débit nominal normal	40 l/min
Pression de service	2 ... 7 bar
Conception	Piston tiroir
Degré de protection	IP40 avec connecteur femelle
Diamètre nominal	1,5 mm
Type de commande	piloté
Temps de commutation Arrêt	30 ms
Temps de commutation Marche	6 ms
Facteur de marche	100%
Caractéristiques de bobine	24V DC: 0,55W
Fluide de service	Air comprimé sec, lubrifié ou non
Température du fluide	-5 ... 50 °C
Température ambiante	-5 ... 50 °C
Poids du produit	50 g
Mode de fixation	à trou débouchant
Raccord pneumatique 1	Embase M3
Raccord pneumatique 2	Embase M3
Raccord pneumatique 3	Embase M3
Raccord pneumatique 4	Embase
Raccord pneumatique 5	Embase
Information matière joints	NBR
Information matière corps	Aluminium moulé sous pression