

distributeur à sélecteur VHEF-ES-B53E-N18

N° de pièce: 4414820

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	5/3 à l'échappement
Mode d'actionnement	manuel
Largeur	20 mm
Débit nominal normal	530 l/min
Pression de service MPa	-0,095 ... 1 MPa
Pression de service	-0,95 ... 10 bar
Conception	Piston tiroir
Diamètre nominal	5,2 mm
Fonction d'échappement	réglable
Instructions d'utilisation	Pilotage manuel uniquement
Principe d'étanchéité	mou (joint)
Position de montage	indifférent
Commande manuelle auxiliaire	bistable
Type de commande	direct
Sens d'écoulement	réversible
Chevauchement	recouvrement positif
Fréquence de commutation max.	0,5 Hz
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température du fluide	-10 ... 60 °C
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Couple	0,3 Nm
Force max. sur l'actionneur	200 N
Force transversale max. sur l'actionneur	200 N
Poids du produit	235 g
Mode de fixation	Montage sur face avant à trou débouchant au choix :
Raccord pneumatique 1	1/8 NPT
Raccord pneumatique 2	1/8 NPT
Raccord pneumatique 3	1/8 NPT
Raccord pneumatique 4	1/8 NPT
Raccord pneumatique 5	1/8 NPT
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau couvercle	renforcé PA
Matériau joints	NBR
Matériau corps	Alliage d'aluminium de corroyage, anodisé
Matériau levier	renforcé PA