


# bride de moteur EAMF-A-64A/B-87A

N° de pièce: 533140

FESTO

pour actionneur électromécanique avec moteur pas-à-pas.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Position de montage	indifférent
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Poids du produit	275 g
Code d'interface, moteur	87A
Code d'interface, carter de couplage	64A 64B
Note sur la matière	Conforme RoHS