


Capteur de proximité SMT-8F-PS-24V-K5,0-OE

N° de pièce: 538486

FESTO

électrique, sans contact, PNP, pour actionneurs à rainure de 8 pour capteur, pose par le haut, avec câble.



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Plage de tension de service CC | 10 ... 30 V |
| Sortie TOR | PNP |
| Fonction d'élément de commutation | Normalement ouvert |
| Courant de sortie max. | 100 mA |
| Longueur de câble | 5 m |
| Connexion électrique | à 3 conducteurs Câble |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 4 |
| Forme | pour rainure en T |
| Résistance aux courts-circuits | oui |
| Principe de mesure | magnéto-résistif |
| Protection contre les inversions de polarité | pour toutes les connexions électriques |
| Témoin d'état de commutation | LED jaune |
| Temps de désactivation | ≤ 11 ms |
| Temps d'activation | ≤ 0,5 ms |
| Pouvoir de coupure DC max. | 3 W |
| Courant résiduel | 0,1 mA |
| Chute de tension | 1,8 V |
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | selon la directive européenne CEM |
| Degré de protection | IP65 IP67 |
| Température ambiante pour câble non posés à demeure | -5 ... 60 °C |
| Température ambiante | -20 ... 60 °C |
| Poids du produit | 180 g |
| Reproductibilité de la valeur de commutation | +/- 0,1 mm |
| Mode de fixation | pose par le haut bloqué dans la rainure en T |
| Note sur la matière | sans cuivre ni PTFE |
| Information matière corps | PA |
| Information matière gaine de câble | PUR |