


étrier FKC-40

N° de pièce: 538962

FESTO

pour les actionneurs linéaires DGC-G.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	40
Ecart radial +/-	2,5 mm
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Charge transitoire max. autorisée dans le sens +/- de la force	3.000 N
Charge durable max. autorisée dans le sens +/- de la force	1.400 N
Poids du produit	180,2 g
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau articulation	renforcé PA
Matériau pivot sphérique	Acier fortement allié
Matériau plaque	Alliage d'aluminium