

Tuyau plastique PUN-5/16X1/16-U-RT

N° de pièce: 546604

FESTO

à calibrage extérieur, adapté aux raccords instantanés QS et QB.
Ce produit est exclusivement disponible via la société Festo USA
Old part no. 13023156



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre extérieur Inch	5/16
Diamètre intérieur Inch	3/16
Rayon de courbure min.	0,594 "
Pression de service en fonction de la température	-14 ... 150 Psi
Fluide de service	Air comprimé filtré Vide
Température ambiante	-68 ... 140 °F
Poids du produit en fonction de la longueur	0,412 oz/ft
Couleur	rouge
Dureté Shore	A 98 +/-3
Note sur la matière	sans cuivre ni PTFE
Information matière tuyau	TPE-U(PU)