

kit axial EAMM-A-F40-70A

N° de pièce: 550934

FESTO

convient pour les actionneurs électriques.



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|------------------------------|---------------|
| Position de montage | indifférent |
| Température de stockage | -25 ... 60 °C |
| Humidité relative de l'air | 0 - 95 % |
| Degré de protection | IP40 |
| Température ambiante | -10 ... 60 °C |
| Couple transmissible | 21 Nm |
| Poids du produit | 640 g |
| Code d'interface, actionneur | F40 |
| Code d'interface, moteur | 70A |
| Note sur la matière | Conforme RoHS |