

# kit de soufflet DADB-S1-16-S10-50

N° de pièce: 553399

FESTO

pour vérins normalisés ISO 6432



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre extérieur	22 mm
Taille	16
Plage de course	10 ... 50 mm
Extension de la tige de piston	23 mm
Forme	rond
Position de montage	indifférent
Conception	Kit de soufflet avec air d'échappement canalisé
Classe de résistance à la corrosion KBK	3 - Effets de corrosion forts
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Classification RSBP selon CD-0033	F5a
Résistance aux medias	Poussière Chippings Huiles Graisse Essences
Température ambiante	-10 ... 80 °C
Poids du produit	7 g
Mode de fixation	avec vis sans tête taraudé
Raccord pneumatique	M5
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau pièces d'adaptation	renforcé PA
Matériau joints	NBR
Matériau soufflet	NBR
Matériau vis sans tête	Acier fortement allié inoxydable