

kit de soufflet DADB-S1-25-S101-150

N° de pièce: 553425

FESTO

pour vérins normalisés ISO 6432



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre extérieur	29 mm
Taille	25
Plage de course	101 ... 150 mm
Extension de la tige de piston	47 mm
Forme	rond
Position de montage	indifférent
Conception	Kit de soufflet avec air d'échappement canalisé
Classe de résistance à la corrosion KBK	3 - Effets de corrosion forts
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Classification RSBP selon CD-0033	F5a
Résistance aux medias	Poussière Chippings Huiles Graisse Essences
Température ambiante	-10 ... 80 °C
Poids du produit	44 g
Mode de fixation	avec vis sans tête taraudé
Raccord pneumatique	M5
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau pièces d'adaptation	renforcé PA
Matériau joints	NBR
Matériau soufflet	NBR
Matériau vis sans tête	Acier fortement allié inoxydable