

Kit de soufflet EADB-V1-40-S10-100

N° de pièce: 570266

FESTO



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 57 mm |
| Taille | 40 |
| Plage de course | 10 ... 100 mm |
| Extension de la tige de piston | 48 mm |
| Forme | rond |
| Position de montage | indifférent |
| Conception | Kit de soufflet avec air d'échappement canalisé |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 3 |
| Résistance aux medias | Poussière Chippings Huiles Graisse Essences |
| Degré de protection | IP65 selon IEC 60529 |
| Température ambiante | -10 ... 80 °C |
| Masse en mouvement | 43 g |
| Poids du produit | 116 g |
| Mode de fixation | reporté avec vis sans tête |
| Raccord pneumatique | G1/4 |
| Note sur la matière | Conforme RoHS |
| Note sur le matériel : Composants d'adaptation | Alliage d'aluminium anodisé |
| Information matière joints | NBR |
| Note sur le matériel : Soufflets | NBR |
| Renseignements relatifs aux matériaux des vis sans tête | Acier fortement allié inoxydable |