


Portique linéaire DHSL-2-DGC25S-EGSA50

N° de pièce: 574505

FESTO

Vous recevrez une offre sans engagement pour votre projet. Veuillez cliquer en haut sur le symbole Demande par FAX.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Groupe	Portique 2D 2
Charge utile	0 ... 2 kg
Entraînement axe Z	EGSA-50
Mode d'entraînement axe Z	électrique avec broche
Position intermédiaire axe Z	indifférente
Course axe Z	0 ... 100 mm
Reproductibilité en fin de course axe Z	± 0,01 mm
Reproductibilité en position intermédiaire axe Z	± 0,01 mm
Entraînement axe Y	DGC-25
Mode d'entraînement axe Y	pneumatique
Position intermédiaire axe Y	x 1
Course axe Y	0 ... 8.500 mm
Reproductibilité en fin de course axe Y	± 0,02 mm
Reproductibilité en position intermédiaire axe Y	± 0,02 mm