

bloc de raccordement VABM-B10-20S-N14-9-P3

N° de pièce: 576484

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Dimension modulaire	22 mm
Position de montage	indifférent
Nombre max. d'emplacements de distributeurs	9
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Poids du produit	842 g
Mode de fixation	à trou débouchant
Raccord pneumatique 1	1/4 NPT
Raccord pneumatique 3	1/4 NPT
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau barrette de raccordement	Alliage d'aluminium