

Etrangleur fixe VFFG-T-F4-7

N° de pièce: 8047348

FESTO

Ce type peut être utilisé pour le vide.



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|---|--|
| Fonction de distributeur | Fonction de limitation de débit |
| Mode de fixation | Strié |
| Pression de service MPa | -0,09 ... 1 MPa |
| Pression de service | -0,9 ... 10 bar |
| Température ambiante | -5 ... 60 °C |
| Agrément | c UL us - Recognized (OL) |
| Taille | Pour ø 4 mm |
| Diamètre nominal | 0,7 mm |
| Fluide de service | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Note sur le fluide de commande et de pilotage | Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur) |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Température de stockage | -10 ... 60 °C |
| Poids du produit | 0,4 g |
| Note sur la matière | Conforme RoHS |