

Etrangleur fixe VFFG-T-F4-15

N° de pièce: 8047352

FESTO

Ce type peut être utilisé pour le vide.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	Fonction de limitation de débit
Mode de fixation	Strié
Pression de service MPa	-0,09 ... 1 MPa
Pression de service	-0,9 ... 10 bar
Température ambiante	-5 ... 60 °C
Agrément	c UL us - Recognized (OL)
Taille	Pour ø 4 mm
Diamètre nominal	1,55 mm
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température de stockage	-10 ... 60 °C
Poids du produit	0,4 g
Note sur la matière	Conforme RoHS