


coupleur rapide NPHS-D6-P-G14F

N° de pièce: 8059271

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Pression de service plage de température complète	-0,95 ... 10 bar
Débit nominal normal	1.800 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7::-]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Poids du produit	124 g
Raccord pneumatique 1	Taraudage G1/4
Note sur la matière	Conforme RoHS