


kit axial

EAMM-A-L27-60RA

N° de pièce: 8063452

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Position de montage	indifférent
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Degré de protection	IP40
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Couple transmissible	2 Nm
Poids du produit	298 g
Code d'interface, actionneur	L27
Code d'interface, moteur	60RA
Note sur la matière	Conforme RoHS