

Axe à pignon crémaillère

EHHH-140-RP- -

N° de pièce: 8068234

FESTO



Exemple de représentation

Fiche technique

Fiche de données générales - Les valeurs individuelles dépendent de votre configuration.

| Caractéristique | Valeur |
|-------------------------|---|
| Course de travail | 250 ... 2.500 mm |
| Taille | 140 |
| Largeur | 467 mm |
| Hauteur | 235 mm |
| Longueur | pour une course max. : 3232 mm pour une course min. : 732 mm |
| Position de montage | vertical |
| Type d'engrenage | Servo-réducteur angulaire |
| Conception | Module linéaire électromécanique avec crémaillère |
| Guidage | Guidage à rouleaux |
| Rapport de réduction | 5:1 |
| Pression de service | 6 bar |
| Température de stockage | -10 ... 40 °C |
| Degré de protection | IP20 |
| Température ambiante | 10 ... 40 °C |
| Rendement max. | 96 % |
| Note sur la matière | Conforme RoHS |