

traversée de cloison NPQE-H-Q12-E-P10

N° de pièce: 8113126

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	Standard
Diamètre nominal	10 mm
Position de montage	indifférent
Forme	Traversée de cloison
Taille du bidon	10
Conception	Principe push-pull
Pression de service sur la plage de température totale	-0,095 ... 0,8 MPa
Pression de service plage de température complète	-0,95 ... 8 bar
Pression de service sur la plage de température totale	-13,775 ... 116 psi
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Classe de salle blanche	Classe ISO 4
Température ambiante	-5 ... 60 °C
Poids du produit	56,06 g
Raccord pneumatique 1	Pour diamètre extérieur de tuyau 12 mm
Raccord pneumatique 2	Pour diamètre extérieur de tuyau 12 mm
Couleur de la bague de déverrouillage	bleu
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau corps	Laiton nickelé
Matériau bague de démontage	POM
Matériau joint de tuyau	NBR
Matériau collier de serrage	Acier inoxydable