

chape à rotule SGS-M12

N° de pièce: 9257

FESTO

avec écrou hexagonal, pour fixation de vérin orientable sur palier sphérique (côté tige), selon DIN ISO 8139.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	M12
Selon la norme	ISO 12240-4
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	-40 ... 150 °C
Poids du produit	132 g
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau bague extérieure	Laiton
Matériau corps	Acier zingué
Matériau bague intérieure	Acier
Matériau écrou	Acier zingué