

Utični spoj QS-B-12-10-10

Broj artikla: 130972
Proizvod u napuštanju

FESTO

s redukcijom.

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2018. Alternativni proizvod vidi Support Portal.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|--|
| Veličina | Standard |
| Nazivni promjer | 6,9 mm |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Veličina pakiranja | 10 |
| Konstruktivna struktura | Protutaktni princip |
| Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja | -0,95 ... 10 bar |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja | Moguć nauljeni pogon |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 1 |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Dozvola | Germanischer Lloyd |
| Težina proizvoda | 21 g |
| Pneumatski priključak 1 | za gibljivu cijev vanjskog promjera 12 mm |
| Pneumatski priključak 2 | za savitljivu cijev vanjskog promjera 10 mm |
| Boja, prsten za otpuštanje | plavo |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Informacija o materijalu, kućište | PBT |
| Informacija o materijalu, prsten za oslobađanje | POM |
| Informacija o materijalu, brtva savitljive cijevi | NBR |
| Informacija o materijalu, stezni segment savitljive cijevi | visokolegirani čelik, nehrđajući |