

Nasadni priključak CRCN-M5-PK-4

Broj artikla: 13968

FESTO

otporno na koroziju, s brtvenim prstenom, za plastičnu savitljivu cijev
PAN, PUN, PL, PP, PU.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Nazivni promjer	2,5 mm
Način brtvljenja na navojnom čepu	Brtveni prsten
Veličina pakiranja	10
Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 10 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Sigurnost hrane	Vidi dodatne informacije
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Težina proizvoda	2,58 g
Pneumatski priključak 1	Vanjski navoj M5
Pneumatski priključak 2	za gibljivu cijev vanjskog promjera 6 mm
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material housing	visokolegirani čelik, nehrđajući
Material of threaded seal	NBR visokolegirani čelik, nehrđajući