

# L utični priključak, dugi QSSL-3/8-1/2-U

Broj artikla: 153680

FESTO

zakretno 360°, vanjski navoj s vanjskim šestobridom  
Ovaj se proizvod može dobiti samo preko Festo društva USA.  
Napušten tip. Isporuka do 2011.



## Tehnički podaci

| Svojstvo   | Vrijednost  |
|--|---|
| Veličina   | Standard  |
| Nazivni promjer  | 7,5 mm  |
| Način brtvljenja na navojnom čepu                          | Oplaštenje  |
| Položaj ugradnje   | proizvoljno   |
| Veličina pakiranja   | 1   |
| Konstruktivna struktura                                    | Protutaktni princip                                     |
| Pogonski tlak  | -0,95 ... 10 bar  |
| Pogonski tlak ovisan o temperaturi                         | -0,95 ... 10 bar  |
| Pogonski medij   | filtrirani komprimirani zrak<br>Vakuum                  |
| Klasa korozije otpornosti KBK                              | 1   |
| Temperatura okoline  | -10 ... 60 °C   |
| Dozvola  | Germanischer Lloyd                                      |
| Maks. pritezni moment                                      | 24 Nm   |
| Pneumatski priključak                                      | NPT3/8-18<br>za savitljivu cijev vanjskog promjera 1/2" |
| Boja, prsten za otpuštanje                                 | sivo  |
| Materijal - napomena                                       | RoHS sukladno   |
| Informacija o materijalu, kućište                          | PBT   |
| Informacija o materijalu, prsten za oslobađanje            | POM   |
| Informacija o materijalu, brtva savitljive cijevi          | NBR   |
| Informacija o materijalu, stezni segment savitljive cijevi | visokolegirani čelik, nehrđajući                        |