

# T utični priključak QSTL-3/8-1/4-U

Broj artikla: 153715

FESTO

zakretno 360°, vanjski navoj s vanjskim šestobridom  
Ovaj se proizvod može dobiti samo preko Festo društva USA.  
Napušten tip. Isporuka do 2011.



## Tehnički podaci

| Svojstvo   | Vrijednost                                  |
|--|---|
| Veličina   | Standard                                    |
| Način brtvljenja na navojnom čepu                          | Oplaštenje                                  |
| Položaj ugradnje   | proizvoljno                                 |
| Veličina pakiranja   | 1   |
| Konstruktivna struktura                                    | Protutaktni princip                         |
| Pogonski tlak  | -0,95 ... 10 bar                            |
| Pogonski tlak ovisan o temperaturi                         | -0,95 ... 10 bar                            |
| Pogonski medij   | filtrirani komprimirani zrak<br>Vakuum      |
| Klasa korozione otpornosti KBK                             | 1   |
| Temperatura okoline  | -10 ... 60 °C                               |
| Dozvola  | Germanischer Lloyd                          |
| Maks. pritezni moment                                      | 24 Nm                                       |
| Broj odlaza  | 2   |
| Broj dovoda  | 1   |
| Pneumatski priključak, dovod                               | Vanjski navoj NPT3/8-18                     |
| Pneumatski priključak, odvojak                             | za savitljivu cijev vanjskog promjera 1/4 " |
| Boja, prsten za otpuštanje                                 | sivo  |
| Materijal - napomena                                       | RoHS sukladno                               |
| Informacija o materijalu, kućište                          | PBT   |
| Informacija o materijalu, prsten za oslobađanje            | POM   |
| Informacija o materijalu, brtva savitljive cijevi          | NBR   |
| Informacija o materijalu, stezni segment savitljive cijevi | visokolegirani čelik, nehrđajući            |