

Servomotor EMMS-AS-70-SK-LS-RR

Broj artikla: 1550890

FESTO

bez prigona



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Temperatura okoline	-40 ... 40 °C
Temperatura ležaja	-20 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 90 %
Odgovara normi	IEC 60034
Klasa zaštite izolacije	F
Klasa dimenzioniranja prema EN 60034-1	S1
Nadzor temperature	PTC otpor
Mehanička zaštita	IP54
Izvedba vratila s ravnim klinom	DIN 6885 A 4 x 4 x 16
Tehnika električnog priključka	Utikači
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
Dozvola	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici prema EU-niski napon-smjernica
Nazivni pogonski napon DC	360 V
Nazivni napon DC	360 V
Vrsta spajanja navoja	Zvijezda unutarnja
Number of pole pairs	4
Okretni moment mirovanja	1,64 Nm
Nazivni okretni moment	1,43 Nm
Vršni okretni moment	3,1 Nm
Nazivna brzina vrtnje	5.300 1/min
Maks. brzina vrtnje	6.450 1/min
Nazivna snaga motora	866 W
Nazivna struja, motor	2,2 A
Vršna struja	5 A
Motorska konstanta	0,647 Nm/A
Naponska konstanta, linijska	39,47 mVmin
Otpor navoja faza-faza	7,66 Ohm
Induktivitet navoja faza-faza	14,5 mH
Sveukupni moment tromosti gonjene strane	0,39 kgcm ²
Težina proizvoda	2.190 g
Dozvoljeno aksijalno opterećenje vratila	75 N
Dozvoljeno radijalno opterećenje vratila	150 N
Davač položaja rotora	Resolver
Sučelje rotirajućeg enkodera	SIN/COS analogni signal
Princip određivanja položaja rotirajućim enkoderom	induktivno
MTTF, podkomponenta	80 godina, okretni enkoder položaja
MTTFd, podkomponenta	160 godina, okretni enkoder položaja