

Manometar MA-40-16-1/8-EN-CT

Broj artikla: 165866

FESTO

s pokaznom jedinicom bara i psi.
Napušten tip. Isporuka do 2010.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Pokazno područje [bara]	0 ... 16 bar
Odgovara normi	EN 837-1
Nazivna veličina, manometar	40
Konstruktivna struktura	Manometar s Bourdonovom cijevi
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova
Pogonski medij	neutralne tekućine Neutralni plinovi bez kisika bez acetilena
Pogonski tlak	0 ... 16 bar
Faktor izmjeničnog opterećenja	0,66
Klasa točnosti mjerenja	2,5
Mehanička zaštita	IP43
Temperatura medija	-20 ... 60 °C
Temperatura okoline	-20 ... 60 °C
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE RoHS sukladno
Položaj priključka	Stražnja strana centrična
Pneumatski priključak	G1/8
materijali u dodiru s medijem	Mjed
Informacija o materijalu, navojni čep	poniklano Mjed
Informacija o materijalu, kućište	ABS
Informacija o materijalu, okno za gledanje	PS
Boja, kućište	crno
Težina proizvoda	60 g