

Servisna jedinica FRC-1/2-D-7-MIDI-NPT

Broj dijela: 173866

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	Midi
Položaj montaže	okomito
Odvod kondenzata	ručno pipajući
Finoća filtra	40 µm
Radni tlak	1 bar...16 bar
Raspon regulacije tlaka	0.5 bar...7 bar
Normalni nazivni protok	2800 l/min
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [-: 9: -] Inertni plinovi
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Klasa čistoće zraka na izlazu	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [7:8:-] Inertni plinovi
Srednja temperatura	-10 °C...60 °C
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	1440 g
Vrsta montaže	neobavezno: Instalacija linije s pridržnim kutom
Pneumatski priključak 1	1/2 NPT
Pneumatski priključak 2	1/2 NPT
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal za kućište	Lijevani cink
Materijalna školjka	PC