

Sapnica za puhanje LPZ-RB-150

Broj artikla: 184319

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Razina zvučnog tlaka	90 dB(A)
Temperatura okoline	-10 ... 50 °C
Pneumatski priključak	Vanjski navoj M12x1,25
Informacija o materijalu, kućište	Mjed