

Ventilski blok IIMP-02-1/8-8-BU

Broj artikla: 18866

FESTO

Instalacijski blok tip G1/8 s višepolnim priključkom.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|------------------------------|---|
| Funkcija ventila | 5/2 monostabilan 5/2 bistabilan 5/3 stavljen pod tlak 5/3 odzračen 5/3 zatvoren |
| Normalni nazivni protok | 750 ... 1.000 l/min |
| Pogonski tlak | -0,9 ... 10 bar |
| Električno aktiviranje | Multipol |
| Maks. broj ventilskih mjesta | 8 |
| Temperatura okoline | -5 ... 50 °C |
| Mehanička zaštita | IP65 |
| Način aktiviranja | električno |
| Tip bloka | 02 |
| Konstruktivna struktura | Klipni zasun |
| Opskrba zrakom upravljanja | eksterno interno |
| Struktura ventilskog bloka | Fiksna mreža |
| Tlak upravljanja | 1,5 ... 10 bar |
| Nazivni pogonski napon DC | 24 V |
| Temperatura medija | -5 ... 50 °C |
| Materijal - napomena | Sadrži materijale sa supstancama koje ometaju kvašenje lakom |