

Držač ususne čašice ESH-HC-2-QS

Broj artikla: 189215

FESTO

s kompenzacijom visine, vakuumski priključak gore, pričvršćenje držača pomoću dviju šestobridnih matrica.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|---|
| Izjednačenje visine držača usisne zdjelice | 3 mm |
| Volumen | 0,551 cm ³ |
| Položaj ugradnje | okomito |
| Konstruktivna struktura | Vakuumski priključak gore s kompenzacijom visine |
| Dodjeljivanje držača usisne zdjelice | Veličina 2 |
| Pogonski medij | atmosferski zrak na osnovi ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 1 - niska otpornost na koroziju |
| PWIS conformity | VDMA24364-A1-L |
| Temperatura okoline | 0 ... 60 °C |
| Težina proizvoda | 18 g |
| Vrsta pričvršćenja | s kontramaticom |
| Pričvršćenje usisne zdjelice | Promjer 4 mm |
| Vakuumski priključak | QS-6 |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Material seals | NBR Čelik |
| Material bracket | Aluminij Poniklani mesing POM Čelik za poboljšanje visokolegirani čelik |