

Utični priključak QS-1/4-5/16-I-U

Broj artikla: 190693

FESTO

Vanjski navoj s unutarnjim šestobridom.

Ovaj se proizvod može dobiti samo preko Festo društva USA.

Type to be discontinued. Available until 2013. See Support Portal for alternative products.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|---|
| Veličina | Standard |
| Nazivni promjer | 5 mm |
| Način brtvljenja na navojnom čepu | Oplaštenje |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Veličina pakiranja | 1 |
| Konstruktivna struktura | Protutaktni princip |
| Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja | -0,95 ... 10 bar |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:] |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja | Moguć nauljeni pogon |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 1 |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Dozvola | Germanischer Lloyd |
| Maks. pritezni moment | 14 Nm |
| Težina proizvoda | 14,5 g |
| Pneumatski priključak 1 | NPT1/4-18 |
| Pneumatski priključak 2 | za savitljivu cijev vanjskog promjera 5/16" |
| Boja, prsten za otpuštanje | sivo |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Informacija o materijalu, kućište | Mjed poniklano |
| Informacija o materijalu, prsten za oslobađanje | POM |
| Informacija o materijalu, brtva savitljive cijevi | NBR |
| Informacija o materijalu, stezni segment savitljive cijevi | visokolegirani čelik, nehrđajući |