

Zaporni utični priključak QSK-3/8-5/16-U

Broj artikla: 190715

FESTO

[Vanjski navoj s vanjskim šestobridom.](#)



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	Standard
Nazivni promjer	4,5 mm
Način brtvljenja na navojnom čepu	Opлаštenje
Položaj ugradnje	proizvoljno
Veličina pakiranja	1
Konstruktivna struktura	Protutaktni princip
Pogonski tlak potpunog temperaturnog područja	-0,95 ... 10 bar
Maritime classification	see certificate
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Maks. pritezni moment	24 Nm
Težina proizvoda	39 g
Pneumatski priključak 1	Vanjski navoj 3/8 NPT
Pneumatski priključak 2	za savitljivu cijev vanjskog promjera 5/16"
Boja, prsten za otpuštanje	sivo
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material housing	Mjed poniklano
Material release ring	POM
Material of tubing seal	NBR
Material of tube retaining claw	visokolegirani čelik, nehrđajući