

# Regulator tlaka

## LR-1/8-NPT-QS-3/16-U

Broj artikla: 190928  
Proizvod u napuštanju

FESTO

[Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2021. Alternativni proizvod vidi Support Portal.](#)



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija kontrolera	Izlazni tlak konstantan
Pneumatski priključak 1	1/8 NPT
Pneumatski priključak 2	QS-3/16
Vrsta pričvršćenja	na uvrtanje
Ulazni tlak 1	0 ... 10 bar
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Material housing	PBT ojačan
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Položaj ugradnje	proizvoljno
Težina proizvoda	37 g
Material of threaded plug	Mjed