

Prigušno-povratni ventil GRLA-1/8-NPT-QS-3/16-U

Broj artikla: 190941

FESTO

za prigušivanje odlaznog zraka, sa zakretnim priključkom.
Ovaj se proizvod može dobiti samo preko Festo društva USA.
Napušten tip. Isporuka do 2011.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcija ventila | Prigušno-nepovratna funkcija |
| Pneumatski priključak 1 | QS-3/16 |
| Pneumatski priključak 2 | NPT1/8-27 |
| Element namještanja | Narovašeni vijak |
| Normalni nazivni protok u smjeru prigušivanja | 113 l/min |
| Normalni nazivni protok u povratnom smjeru | 51 l/min |
| Pogonski tlak | 1 ... 9 bar |
| Temperatura okoline | 0 ... 60 °C |
| Informacija o materijalu, kućište | PBT ojačan |
| Pogonski medij | filtrirani, nezauljeni komprimirani zrak filtrirani, zauljeni komprimirani zrak |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Temperatura medija | 0 ... 60 °C |
| Težina proizvoda | 18,5 g |
| Informacija o materijalu, navojni čep | Mjed |
| Informacija o materijalu, prsten za oslobađanje | POM |