



Prigušno-povratni ventil GRLA-1/4-NPT-QS-3/8-U

Broj artikla: 190947

FESTO

za prigušivanje odlaznog zraka, sa zakretnim priključkom.
Ovaj se proizvod može dobiti samo preko Festo društva USA.
Napušten tip. Isporuka do 2011.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	Prigušno-nepovratna funkcija
Pneumatski priključak 1	QS-3/8
Pneumatski priključak 2	NPT1/4-18
Element namještanja	Narovašeni vijak
Normalni nazivni protok u smjeru prigušivanja	201 l/min
Normalni nazivni protok u povratnom smjeru	209 l/min
Pogonski tlak	1 ... 9 bar
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Informacija o materijalu, kućište	PBT ojačan
Pogonski medij	filtrirani, nezauljeni komprimirani zrak filtrirani, zauljeni komprimirani zrak
Položaj ugradnje	proizvoljno
Temperatura medija	0 ... 60 °C
Težina proizvoda	40,5 g
Informacija o materijalu, navojni čep	Mjed
Informacija o materijalu, prsten za oslobađanje	POM