


# Mnogostruki MHA1-P10-2-M3-PI

Broj dijela: 197231

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                | Vrijednost   |
|---|--|
| Maksimalni broj položaja ventila        | 10   |
| Radni tlak                              | 0 bar...8 bar                                      |
| Operativni medij                        | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4] |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju | Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)     |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC        | 1 - mala izloženost koroziji                       |
| LABS sukladnost                         | VDMA24364-B2-L                                     |
| Temperatura okoline                     | -10 °C...60 °C                                     |
| Vrsta montaže priključna ploča          | s prolaznim provrtom                               |
| Vrsta montažnog ventila                 | s unutarnjim navojem                               |
| Pneumatski priključak 1                 | M7   |
| Pneumatski priključak 2                 | M3   |
| Materijal spojne ploče                  | Kovana aluminijska legura                          |