

Prigušno-povratni ventil GRLA-E-1/8-QS-8

Broj artikla: 197484

FESTO

za prigušivanje odlaznog zraka, sa zakretnim priključkom.
Ovaj se proizvod može dobiti samo preko Festo društva Koreja.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	Prigušno-povratna funkcija
Pneumatski priključak 2	R1/8
Vrsta pričvršćenja	na uvrtanje
Pogonski tlak	0 ... 8 bar
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Pogonski medij	filtrirani komprimirani zrak
Temperatura medija	0 ... 60 °C
Težina proizvoda	45,6 g
Informacija o materijalu, navojni čep	Mjed
Materijal - napomena	Sadrži materijale sa supstancama koje ometaju kvašenje lakom
Informacija o materijalu, brtve	NBR