

Spiralna plastična savitljiva cijev PUN-12X2-S-2-SW

Broj artikla: 197615

FESTO

visoko fleksibilno, jako otporno na hidrolizu.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Radna duljina	2 m
Vanjski promjer	12 mm
Duljina bloka	0,452 m
Unutarnji promjer	8 mm
Promjer namatanja	95 mm
Broj zavoja	20
Pogonski tlak ovisan o temperaturi	-0,95 ... 10 bar
Dozvola	TÜV
Mjesto izdavanja certifikata	B 013277 0506 00
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-35 ... 60 °C
Težina proizvoda	420 g
Pneumatski priključak	za utični priključak vanjski promjer 12 mm
Boja	crno
Tvrdoća po Shoreu	D 52 +/-3
Material tubing	TPE-U(PU)