

# Zakretni pogon DRQ-63-360-PPV-A

Broj artikla: 30591  
Proizvod u napuštanju

FESTO

za prepoznavanje pozicije, s podesivim prigušenjem u krajnjem položaju i zupčastim prignonom s kompenzacijom zračenosti.

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2017. Alternativni proizvod vidi Support Portal.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	63
Kut prigušivanja	65 deg
Kut zakretanja	360 deg
Tolerancija krajnjih položaja	4 deg
Prigušivanje	PPV: pneumatsko prigušivanje obostrano podesivo
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	Zupčasta letva / mali zupčanik
Prepoznavanje pozicije	za beskontaktni prekidač
Pogonski tlak	2,5 ... 10 bar
Maks. frekvencija zakretanja kod 6 bara	0,6 Hz
Način funkcioniranja	dvoradno
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Teorijski zakretni moment kod 6 bara	37 Nm
Dozvoljeni moment tromosti masa	0,04 kgm <sup>2</sup>
Težina proizvoda	11.500 g
Vrsta pričvršćenja	s unutarnjim navojem
Pneumatski priključak	G3/8
Informacija o materijalu, pogonsko vratilo	Čelik za kaljenje
Informacija o materijalu, brtve	TPE-U(PU)