

Manometar MA-50-10-1/4

Broj dijela: 359873

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Područje prikaza	0 bar...10 bar 0 psi...145 psi
Odgovara normi	EN 837-1
Manometar nazivne veličine	50
Zaštita od eksplozije	Obratite pažnju na napomenu u potvrdi Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Konstruktivna struktura	Manometar s Bourdon cijevi
Vrsta montaže	Instalacija linije
Operativni medij	Inertni plinovi neutralne tekućine
Radni tlak	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar 0 psi...145 psi
Fluktuirajući faktor opterećenja	0.66
Klasa točnosti mjerenja	2,5
Klasa zaštite	IP43
Srednja temperatura	-20 °C...60 °C
Temperatura okoline	-20 °C...60 °C
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Priključni položaj	Usredotočeno na stražnju stranu
Pneumatski priključak	G1/4
Materijali u kontaktu s medijem	Mjedi
Materijal otvora za uvrtnje	Mesing
Materijal za kućište	ABS
Materijal leće	P.S

Svojstvo	Vrijednost
Boja kućišta	crno
Težina proizvoda	70 g
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	nema acetilena nema kisika
mjerilo	Dvostruka ljestvica bar (vanjski) psi (iznutra)