


# Aksijalni komplet EAMM-A-S38-42A-G2

Broj artikla: 3637965

★ Osnovni proizvodni program

Prikladno za električne pogone

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Prenosivi okretni moment	3,5 Nm
Težina proizvoda	310 g
Kod sučelja, pogon	S38
Cod sučelja, Motor in	42A
Materijal - napomena	RoHS sukladno