

# Flexopneu savitljiva cijev PX-6

Broj artikla: 4094

FESTO

Napušten tip. Isporuka do 2011.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Vanjski promjer	9 mm
Radijus savijanja, mjerodavan za protok	30 mm
Unutarnji promjer	6 mm
Pogonski tlak ovisan o temperaturi	0 ... 12 bar
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Težina proizvoda prema duljini	0,14 kg/m
Boja	srebrno
Tvrdoća po Shoreu	75 +/- 5
Materijal - napomena	Sadrži materijale sa supstancama koje ometaju kvašenje lakom
Informacija o materijalu, savitljiva cijev	NBR