



# Prigušno-povratni ventil GR-QB-5/32-U

Broj artikla: 534680

FESTO

Ovaj tip prikladan je za vakuum.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	Prigušno-nepovratna funkcija
Pneumatski priključak 1	QB-5/32
Pneumatski priključak 2	QB-5/32
Način aktiviranja	ručno
Element namještanja	Vijak s prorezom
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova s prolaznim provrtom po izboru:
Normalni nazivni protok u smjeru prigušivanja	1,7 cfm
Normalni nazivni protok u povratnom smjeru	0,6 ... 1,7 cfm
Pogonski tlak	-13,8 ... 116 Psi
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Material housing	PBT ojačan
Položaj ugradnje	proizvoljno
Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	3 cfm
Standard flow rate in non-return direction at 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	2,4 ... 3,2 cfm
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura medija	32 ... 140 °F
Težina proizvoda	0,4 oz
Material of threaded plug	Mjed poniklano
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material seals	NBR
Material release ring	POM
Material knurled head	Mjed poniklano
Material adjusting screw	Mjed poniklano