


Senzor protoka SFEV-F100-L-2NB-K1

Broj artikla: 538548

FESTO

poseban zaslon za prijenosnik protoka SFET-F, SFET-R.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|--|
| Dozvola | RCM Mark |
| CE znak (vidi izjavu o sukladnosti) | prema EU-EMV-smjernici |
| Materijal - napomena | Sadrži materijale sa supstancama koje ometaju kvašenje lakom |
| Temperatura okoline | 0 ... 50 °C |
| Uklopni izlaz | 2xNPN |
| Sklopna funkcija | Komparator prozora Komparator vrijednosti praga |
| Funkcija sklopnog elementa | Isklopnik Uklopnik |
| Analogni izlaz | 1 - 5 V |
| Otpor tereta | 50 kOhm |
| Područje pokaza | 1 ... 10 l/min |
| Područje pogonskog napona DC | 12 ... 24 V |
| Električni priključak | Kabel |
| Duljina kabela | 1 m |
| Informacija o materijalu, plašt kabela | PVC |
| Vrsta pričvršćenja | s kutnikom za držanje |
| Težina proizvoda | 70 g |
| Informacija o materijalu, kućište | PA |
| Vrsta pokaza | 3 1/2-znamenasti alfanumerički |
| Mehanička zaštita | IP40 |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - umjerena otpornost na koroziju |